


# axiális készlet EAMM-A-L38-60P

Cikkszám: 2037246

★ Sztenderd termék program

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	4.4 Nm
Gyártmány súlya	300 g
Csatlakozófelület, szabályozó	L38
Interfész kód, motor ln	60P
Anyag megjegyzés	RoHS konform