

axiális készlet EAMM-A-L48-80P

Cikkszám: 2042616


★ Sztenderd termék program

Kifutó termék

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.

Kifutó típus. 2023-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	17 Nm
Gyártmány súlya	660 g
Csatlakozófelület, szabályozó	L48
Interfész kód, motor In	80P
Anyag megjegyzés	RoHS konform