

# hollandi anya

## MCK-PK-13

Cikkszám: 206504

FESTO

fém kivitel.



### Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Belső menet: M22x1
Operating pressure for entire temperature range	0 ... 1 MPa
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	0 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	0 ... 145 psi
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Pneumatikus csatlakozás 1	13 mm belső átmérőjű csőcsonkhoz anyával
Material of union nut	Anodised wrought aluminium alloy
Anyag megjegyzés	RoHS konform