


# forgó elosztó GF-1/4

Cikkszám: 2094

FESTO

egy rögzített sűrített levegő betáplálással és négy forgó kimenettel.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	11.5 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 10 bar
Max.fordulatszám	300 1/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Pneumatikus csatlakozás 1	Külső menet: G1/4
Pneumatikus csatlakozás 2	Belső menet: G1/4
Anyag megjegyzés	RoHS konform