


fojtó-visszacsapó szelep GR-3/4

Cikkszám: 2103

FESTO

Egyik irányban beállítható átáramlási mennyiség.



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	fojtó-visszacsapó funkció
Pneumatikus csatlakozás 1	G3/4
Pneumatikus csatlakozás 2	G3/4
Beállító elem	Recés csavar
Felfogási mód	Előlapra szerelés átmenő furattal
Normál névleges átáramlás, fojtás irányban	3,300 l/min
Normál névleges átáramlás, visszacsapó irányban	4800 l/min
Üzemi nyomás	0.3 ... 15 bar
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Material housing	Alumínium ötvözet
Beépítési helyzet	tetszőleges
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	938 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform