



fojtószelep GRO-1/4

Cikkszám: 2109

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	fojtó funkció
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/4
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/4
Beállító elem	Recés csavar
Felfogási mód	Vezeték beépítés
Normál névleges átáramlás, fojtás irányban	350 l/min
Üzemi nyomás	0 ... 10 bar
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Material housing	Alumínium ötvözet
Beépítési helyzet	tetszőleges
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Közeg hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Gyártmány súlya	80 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR
Material adjusting screw	Acél Horganyzott