

# légpárnás lap ATBT-100-1500

Cikkszám: 2109872

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	100
Csapágyhossz	1,500 mm
Beépítési helyzet	vízszintes
Felfogási mód	horonyanyával
Pneumatikus csatlakozás	G1/4
Üzemi nyomás	$\leq 2$ bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [1:4:1] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés nem lehetséges
Környezeti hőmérséklet	10 ... 50 °C
Közeg hőmérséklet	10 ... 50 °C
KBK korrózióállósági osztály	2
Gyártmány súlya a hosszról függően	3.6 kg/m
Shore keménység	D 80 +/-5
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Max. felületi terhelés működés közben	400 kg/m <sup>2</sup>
A repülési magasság ismétlési pontossága	$\pm 10$ $\mu$ m
Egyenesség, beállítva	60 $\mu$ m
Egyenesség, felszerelve	110 $\mu$ m