

hollandi anya MCK-PK-4-KU

Cikkszám: 211291

FESTO

polimer kivitelben.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Belső menet: M10x1
Operating pressure for entire temperature range	0 ... 1 MPa
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	0 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	0 ... 145 psi
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Pneumatikus csatlakozás 1	6 mm külső átmérőjű csőhöz 4 mm belső átmérőjű csőcsonkhoz anyával
Material of union nut	POM
Anyag megjegyzés	RoHS konform