


# axiális készlet EAMM-A-D40-60P-S1

Cikkszám: 2151519

FESTO

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	12.5 Nm
Gyártmány súlya	430 g
Csatlakozófelület, szabályozó	D40A D40B
Interfész kód, motor In	60P
Anyag megjegyzés	RoHS konform