


# Csatlakozó dugó KS4-N-9

Cikkszám: 2153

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges szélesség	7 mm
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	-0.95 bar...12 bar
Normál névleges átfolyás	1008 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitétség
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	18 g
1. pneumatikus csatlakozás	N-9
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis