


párhuzamos építőkészlet EAMM-U-50-D32-40P-78

Cikkszám: 2153283

★ Sztenderd termék program

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	50
Beépítési helyzet	tetszőleges
Hajtómű áttétel	1:1
Max.fordulatszám	6,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Tehetlenségi nyomaték	12.1 kgmm ²
Üresjárási nyomaték	0.01 Nm
Átvihető forgató nyomaték	1 Nm
Gyártmány súlya	596 g
Csatlakozófelület, szabályozó	D32B
Interfész kód, motor In	40P
Anyag megjegyzés	RoHS konform