


# axiális készlet EAMM-A-D32-35A-40P

Cikkszám: 2207441

FESTO

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	4 Nm
Gyártmány súlya	160 g
Csatlakozófelület, szabályozó	D32C
Interfészkód, motor In	35A
Anyag megjegyzés	RoHS konform