

# hálózati tápegység CACN-3A-1-10

Cikkszám: 2247682

Kifutó termék

FESTO

Kifutó típus. 2022-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	60 mm
Magasság	130 mm
Hossz	152,5 mm
Beépítési helyzet	szabad konvekció
Primer oldali táplálás	1 fázisú
Bemenő áram	1,5 - 3,0 A
Névleges kimenő feszültség DC	24 V
Névleges kimenő áram	10 A
Bemeneti feszültség-tartomány AC	100 ... 240 V
Hálózat kiesés áthidalása	24 ms
Hálózati frekvencia	45 ... 65 Hz
Engedély	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint EU kisfeszültségű irányelv szerint
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Tárolási hőmérséklet	-40 ... 85 °C
Relatív légnedvesség	95 %
Védettség	IP20
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 70 °C
Gyártmány súlya	1,554 g
Felfogási mód	alakos sínnel
Anyag megjegyzés	RoHS konform