


Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-D60-60G-G2

Cikkszám: 2256696

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Átvihető forgatónyomaték	17 Nm
Terméksúly	1350 g
Interfész kód, működtető szerkezet	D60A D60B D60C
Interfész kód Motor In	60G 80G
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis