


Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-D60-60G-S1

Cikkszám: 2256698

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---------------------------------------|--------------------|
| Beépítési helyzet | tetszés szerint |
| LABS konformitás | VDMA24364-Zone III |
| Csapághőmérséklet | -25 °C...60 °C |
| Relatív páratartalom | 0 - 95% |
| Védettség | IP40 |
| Környezeti hőmérséklet | -10 °C...60 °C |
| Átvihető forgatónyomaték | 17 Nm |
| Terméksúly | 1250 g |
| Interfész kód, működtető szerkezet | D60A D60B |
| Interfész kód Motor In | 60G |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |