

# peremes manométer FMA-63-0,25-C

Cikkszám: 225783

FESTO

a kijelzés egysége bar és psi.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Kijelzési tartomány [bar]	0 ... 0.25 bar
Display range	0 ... 3.6 psi
A következő szabványnak felel meg:	EN 837-3
Névleges méret, manométer	63
Felfogási mód	Előlapra szerelés
Üzemi közeg	Folyékony közegek Gáz halmazállapotú közegek
Üzemi nyomás	0 ... 0.25 bar
Változó terhelés tényező	0.9
Állandó terhelés tényező	0.75
Mérés pontossági osztály	1,6
Védettség	IP43
Közeg hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Csatlakozási helyzet	Hátoldal központos
Pneumatikus csatlakozás	G1/4
Material of threaded plug	Sárgaréz
Material housing	Acél
Material screen	PMMA
Material mounting ring	Acél
Material screws	Acél
Gyártmány súlya	120 g
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	nincs acetilén nincs oxigén