

hajtás


EMGA-40-P-G3-EAS-40

Cikkszám: 2297684

★ Sztenderd termék program

[Megfelelő szervomotorokhoz.](#)

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Hajtómű karima mérete	40 mm
Motor karima mérete	40 mm
Elfordítási játék	0.25 deg
Hajtómű típus	Bolygókerékes hajtómű
Hajtómű áttétel	3:1
Max. bemenő fordulatszám	18,000 1/min
Hajtás üzemi hőmérséklete	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Védettség	IP54
Tartós kimenő nyomaték	11 Nm
Tehetetlenségi nyomaték, hajtómű	0.031 kgcm ²
Max. kimenő nyomaték	17.6 Nm
Max. hatásfok	98 %
Csavaró merevség	1 Nm/arcmin
Gyártmány súlya	350 g
Hajtómű csatlakozás, kimenő tengelycsap	40G
Hajtómű csatlakozás, hajtó tengelycsap	40P
Anyag megjegyzés	RoHS konform