


# hangtompító U-3/8

Cikkszám: 2309

★ Sztenderd termék program

Pneumatikus komponensek légtelenítő csatlakozásainak zajcsökkentésére és a csatlakozások elszennyeződésének elkerülésére.

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                   | Érték   |
|--|---|
| Beépítési helyzet                          | tetszőleges                                   |
| Operating pressure MPa                     | 0 ... 1 MPa                                   |
| Üzemi nyomás                               | 0 ... 10 bar                                  |
| Átáramlás az atmoszférához képest          | 6,000 l/min                                   |
| Üzemi közeg                                | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges                 |
| PWIS conformity                            | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| Hangnyomás szint                           | 82 dB(A)                                      |
| Környezeti hőmérséklet                     | -10 ... 70 °C                                 |
| Gyártmány súlya                            | 29.6 g  |
| Pneumatikus csatlakozás                    | G3/8  |
| Material of silencer insert                | PE  |
| Anyag megjegyzés                           | RoHS konform                                  |