


csatlakozó kábel

NEBC-C-S1WA9HS-K-10-N-B-LE5-PT-S10

Cikkszám: 2376020

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|--------------------------------------|
| A következő szabványon alapul: | DIN 47100 |
| Protokoll | I-Port |
| Vezetékmegnevezés | Táblatartó nélkül |
| Csatlakozási frekvencia | 50 |
| Gyártmány súlya | 1,120 g |
| 1. elektromos csatlakozás, funkció | Terepi készülék felőli oldal |
| 1. elektromos csatlakozás, alak | sarkos |
| 1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus | aljzat |
| 1. elektromos csatlakozás, kábelkimenet | Ferde |
| 1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika | Sub-D |
| 1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma | 9 |
| 1. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek | 5 |
| 1. elektromos csatlakozás, rögzítési típus | 2x 4-40 UNC csavar tömítéssel |
| 2. elektromos csatlakozás, funkció | Vezérlőoldal |
| 2. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus | Kábel |
| 2. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika | nyitott vég |
| 2. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma | 5 |
| Üzemi feszültségtartomány DC | 0 ... 30 V |
| Elfogadható áramerterhelés 40°C-on | 5.2 A |
| Védővezető csatlakozás | nincs |
| Kábelhossz | 10 m |
| Vezetési tulajdonság | Standard |
| Hajlításszög, fix kábelfektetés | ≥ 26 mm |
| Hajlításszög, flexibilis kábelfektetés | ≥ 78 mm |
| Kábel átmérő | 6.5 mm |
| Kábel átmérő tűrése | ± 0,1 mm |
| Kábelszerkezet | 5x0,5 |
| Vezeték névleges keresztmetszet | 0.5 mm ² |
| Védettség | IP65 IP67 IP69K |
| Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés | szerezett állapotban |
| Speciális tulajdonságok | könnyen tisztítható |
| Környezeti hőmérséklet | -5 ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél | -5 ... 60 °C |
| Tárolási hőmérséklet | -20 ... 40 °C |
| CE jel (lásd konformitási nyilatkozat) | in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Szennyeződés foka | 3 |
| KBK korrózióállósági osztály | 3 - erős korróziós károsodás |
| Material cable sheath | PVC |
| A kábelköpeny színe | szürke |
| Material housing | PA erősítésű |

| Jellemző | Érték |
|-----------------------------|-------------------|
| Ház színe | szürke |
| Material screws | Rozsdamentes acél |
| Material seals | EPDM |
| Material electrical contact | Aranyozott bronz |
| Material insulation | PVC |