

csatlakozó kábel

NEDV-L2R1-V7-M12W3-K-0.1L1-N-M8W4-0.2R1

Cikkszám: 2384165

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
A következő szabványon alapul:	EN 61076-2-101 EN 61076-2-104 EN 61984
Beépítési helyzet	tetszőleges
Gyártmány súlya	28 g
1-es elektromos csatlakozás	2x derékszögű aljzat, M12, 3 pólusú
2-es elektromos csatlakozás	Derékszögű csatlakozó, M8, 4 pólusú
Üzemi feszültségtartomány DC	0 ... 30 V
Elfogadható áramerhelés 40°C-on	2 A
Kábelhossz	0.2 m
Kábel átmérő	2.9 mm
Kábelszerkezet	2x0,14
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 80 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
Material cable sheath	TPE-U(PUR)