


# kör keresztmetszetű henger

## EG-6-25

Cikkszám: 2415

FESTO

[rugóvisszatérítéssel.](#)



## Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	25 mm
Dugattyú átmérő	6 mm
Csillapítás	nincs csillapítás
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstruktív felépítés	Dugattyú Dugattyúrúd Hengercső
Pozíció felismerés	nélkül/nincs
Változatok	egyoldalú dugattyúrúd
Üzemi nyomás	2 ... 8 bar
Működési mód	egyszeres működtetésű nyomó
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - Moderate corrosion stress
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet	17 N
Gyártmány súlya	20 g
Felfogási mód	ellenanyával
Pneumatikus csatlakozás	M5
Anyag információ, fedél	bronz
Anyag információ, tömítések	NBR
Anyag információ, ház	Sárgaréz
Anyag információ, dugattyúrúd	erősen ötvözött acél