


# precíziós nyomásszabályozó szelep LRP-7.0-6

Cikkszám: 2418761

FESTO

manométer nélkül.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	40
Sorozat	LR
Működtetés biztosító zár	Arretáló forgatógomb
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstruktív felépítés	elővezérelt precíziós membrános szabályozó szelep
Szabályozó funkció	Állandó kimenő nyomás szekunder lefúvással
Nyomás látjelző	G1/8 előkészítve
Operating pressure MPa	0.1 ... 0.8 MPa
Üzemi nyomás	1 ... 8 bar
Nyomásszabályozási tartomány	0.1 ... 6 bar
Max.nyomáshiszterézis	0.02 bar
Normál névleges átáramlás	240 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint Nemesgázok
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés nem lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	200 g
Felfogási mód	Előlapra szerelés Vezeték beépítés tartozékokkal
Manométer csatlakozás	G1/8
Pneumatikus csatlakozás 1	7mm átmérőjű csatlakozólaphoz
Pneumatikus csatlakozás 2	7mm átmérőjű csatlakozólaphoz
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	Alumínium
Material membrane	NBR