


szorító hüvely EAMH-50-5-C13.6

Cikkszám: 2428478

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	50
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	6,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Tehetlenségi nyomaték	0.44 kgmm ²
Gyártmány súlya	19 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform