

Szorító hüvely EAMH-60-9-C18.1

Cikkszám: 2428518

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	60
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	6000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	1.42 kgmm ²
Terméksúly	32 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis