

pillangószelep

VZFB-A-21/2"-WW-V4V4V

Cikkszám: 2462114

Kifutó termék

FESTO

Nominal width 21/2", with welded ends, ASME-BPE, FPM, material 1.4404.

Kifutó típus. 2022-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

Jellemző	Érték
Konstruktív felépítés	2-utú pillangószelep
Működtetés fajtája	kézi
Tömítési elv	lágý
Beépítési helyzet	tetszőleges
Felfogási mód	Vezeték beépítés
Armatúra csatlakozás	Hegesztett végek/hegesztett végek
NA névleges méret	2 1/2"
Áramlási irány	reverzáló
Névleges nyomás, technológiai szelep	10
Működtető nyomaték	15 Nm
A következő szabványon alapul:	ASME BPE
Közeg	Víz semleges folyadékok
Közeg hőmérséklet	-15 ... 140 °C
Anyag megjegyzés	LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz RoHS konform
Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség	Lásd a bővített nyersanyag-információt
Material housing	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag szám: ház	1.4404
Material disc	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag szám: tárcsa	1.4404
Material shaft	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag szám: tengely	1.4404
Gyártmány súlya	1,800 g
KBK korrózióállósági osztály	4 - különösen erős korróziós károsodás