

# pillangószelep VZFB-SZ-4"-TT-V4V4E


Cikkszám: 2468273

Kifutó termék

FESTO

Nominal width 4", with thread, SMS 1145, EPDM, material 1.4404.

Kifutó típus. 2022-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Konstruktív felépítés	2-utú pillangószelep
Működtetés fajtája	kézi
Tömítési elv	lágý
Beépítési helyzet	tetszőleges
Felfogási mód	Vezeték beépítés
Armatúra csatlakozás	Külső menet/külső menet
NA névleges méret	4"
Áramlási irány	reverzáló
Névleges nyomás, technológiai szelep	10
Működtető nyomaték	35 Nm
A következő szabványon alapul:	SMS 1145
Közeg	Víz semleges folyadékok
Közeg hőmérséklet	-10 ... 120 °C
Anyag megjegyzés	LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz RoHS konform
Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség	Lásd a bővített nyersanyag-információt
Material housing	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag szám: ház	1.4404
Material disc	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag szám: tárcsa	1.4404
Material shaft	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag szám: tengely	1.4404
Gyártmány súlya	4,800 g
KBK korrózióállósági osztály	4 - különösen erős korróziós károsodás