

# pillangószelep VZFB-SZ-3"-TT-V2V2E


Cikkszám: 2471261

Kifutó termék

FESTO

Nominal width 3", with thread, SMS 1145, EPDM, material 1.4301.

Kifutó típus. 2022-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Konstruktív felépítés	2-utú pillangószelep
Működtetés fajtája	kézi
Tömítési elv	lágý
Beépítési helyzet	tetszőleges
Felfogási mód	Vezeték beépítés
Armatúra csatlakozás	Külső menet/külső menet
NA névleges méret	3"
Áramlási irány	reverzáló
Névleges nyomás, technológiai szelep	10
Működtető nyomaték	18 Nm
A következő szabványon alapul:	SMS 1145
Közeg	Víz semleges folyadékok
Közeg hőmérséklet	-10 ... 120 °C
Anyag megjegyzés	LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz RoHS konform
Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség	Lásd a bővített nyersanyag-információt
Material housing	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag szám: ház	1.4301
Material disc	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag szám: tárcsa	1.4301
Material shaft	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag szám: tengely	1.4301
Gyártmány súlya	3,200 g
KBK korrózióállósági osztály	3 - erős korróziós károsodás