

Kör keresztmetszetű henger

DGS-40-140


Cikkszám: 2476

Kifutó termék

[véghelyzet-csillapítás nélkül.](#)

[Kifutó típus. 2016-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.](#)

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	140 mm
Dugattyú átmérő	40 mm
Csillapítás	nincs csillapítás
Pozíció felismerés	nélkül/nincs
Változatok	egyoldalú dugattyúrúd
Üzemi nyomás	0.6 ... 10 bar
Működési mód	kettősműködésű
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás	633 N
Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet	754 N
Pneumatikus csatlakozás	G1/4