


# csatlakozólap

## VABP-S3-26V1G-G18-2M-R3

Cikkszám: 2605075

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	26 mm
Funkció csatlakozás 32	G1/8
Funkció csatlakozás 34	G1/8
Pneumatikus csatlakozás 22	G1/8
Pneumatikus csatlakozás 44	Csatlakozólap G1/8
Beépítési helyzet	tetszőleges
Üzemi nyomás	0 ... 16 bar
Vezérlőnyomás	3 ... 8 bar
Normál névleges átáramlás	800 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [6:4:4] szerint
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Közeg hőmérséklet	0 ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet	0 ... 50 °C
Gyártmány súlya	1,200 g
14 vezérlő levegő csatlakozás	M5
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/8
Pneumatikus csatlakozás 4	G1/8
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material manifold	Alumínium ötvözet
Material o-ring	NBR
Material screws	Acél