


Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-D50-80P

Cikkszám: 2733785

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Átvihető forgatónyomaték	17 Nm
Terméksúly	890 g
Interfész kód, működtető szerkezet	D50B
Interfész kód Motor In	80P
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis