


Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-D50-70A-S1

Cikkszám: 2734287

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Átvihető forgatónyomaték	12 Nm
Terméksúly	740 g
Interfész kód, működtető szerkezet	D50B
Interfész kód Motor In	70 A
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis