


csatlakozólap

VABP-S1-2V1G-G38-2

Cikkszám: 2738671

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	54 mm
Funkció csatlakozás 32	G1/4
Funkció csatlakozás 34	G1/4
Pneumatikus csatlakozás 22	Csatlakozólap G3/8
Pneumatikus csatlakozás 44	Csatlakozólap G3/8
Beépítési helyzet	tetszőleges
Üzemi nyomás	0 ... 16 bar
Normál névleges átáramlás	2,000 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [6:4:4] szerint
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Közeg hőmérséklet	0 ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet	0 ... 50 °C
Gyártmány súlya	1,950 g
14 vezérlő levegő csatlakozás	G1/8
Pneumatikus csatlakozás 2	G3/8
Pneumatikus csatlakozás 4	G3/8
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material manifold	Alumínium ötvözet
Material o-ring	NBR
Material screws	Acél