

Párhuzamos építőkészlet EAMM-U-70-D32-60G-96

Cikkszám: 2748181

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Méret | 70 |
| Beépítési helyzet | tetszés szerint |
| Hajtásáttétel | 1:1 |
| Max. fordulatszám | 5000 1/min |
| LABS konformitás | VDMA24364-Zone III |
| Csapághőmérséklet | -25 °C...60 °C |
| Relatív páratartalom | 0 - 95% |
| Védettség | IP40 |
| Környezeti hőmérséklet | -10 °C...60 °C |
| Tehetlenségi nyomaték | 118 kgmm ² |
| Üresjáratú hajtónyomaték | 0.18 Nm |
| Átvihető forgatónyomaték | 7 Nm |
| Terméksúly | 1760 g |
| Interfész kód, működtető szerkezet | D32B |
| Interfész kód Motor In | 60G |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |