

párhuzamos építőkészlet EAMM-U-70-D32-70A-96

Cikkszám: 2755565

FESTO

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	70
Beépítési helyzet	tetszőleges
Hajtómű áttétel	1:1
Max.fordulatszám	5,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Tehetlenségi nyomaték	118 kgmm ²
Üresjárási nyomaték	0.18 Nm
Átvihető forgató nyomaték	7 Nm
Gyártmány súlya	1,720 g
Csatlakozófelület, szabályozó	D32B
Interfész kód, motor In	70A
Anyag megjegyzés	RoHS konform