

# párhuzamos építőkészlet

## EAMM-U-110-D50-100A-120-S1

Cikkszám: 2799488

FESTO

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.



### Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	110
Beépítési helyzet	tetszőleges
Hajtómű áttétel	1:1
Max.fordulatszám	5,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Tehetlenségi nyomaték	799 kgmm <sup>2</sup>
Üresjárási nyomaték	0.3 Nm
Átvihető forgató nyomaték	25 Nm
Gyártmány súlya	5,050 g
Csatlakozófelület, szabályozó	D50B
Interfész kód, motor In	100A
Anyag megjegyzés	RoHS konform