


párhuzamos építőkészlet EAMM-U-86-D50-87A-102

Cikkszám: 2802708

★ Sztenderd termék program

[Megfelelő elektromos hajtásokhoz.](#)

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|-------------------------------|-----------------------|
| Méret | 86 |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Hajtómű áttétel | 1:1 |
| Max.fordulatszám | 5,000 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Tárolási hőmérséklet | -25 ... 60 °C |
| Relatív légnedvesség | 0 - 95 % |
| Védettség | IP40 |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Tehetlenségi nyomaték | 175 kgmm ² |
| Üresjárási nyomaték | 0.25 Nm |
| Átvihető forgató nyomaték | 9.5 Nm |
| Gyártmány súlya | 2,550 g |
| Csatlakozófelület, szabályozó | D50B |
| Interfész kód, motor In | 87A |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |