

párhuzamos építőkészlet EAMM-U-145-D100-120G-188-S1

Cikkszám: 2803622

FESTO

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	145
Beépítési helyzet	tetszőleges
Hajtómű áttétel	1:1
Max.fordulatszám	4,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Tehetlenségi nyomaték	2,270 kgmm ²
Üresjárási nyomaték	2 Nm
Átvihető forgató nyomaték	50 Nm
Gyártmány súlya	12,100 g
Csatlakozófelület, szabályozó	D100B
Interfész kód, motor In	120G
Anyag megjegyzés	RoHS konform