



alapszelep

VOFC-L-B52-FG14-F9-A

Cikkszám: 2821303

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Szelep funkció | 5/2 bistabil |
| Működtetés fajtája | elektromos |
| Méret | 40 mm |
| Normál névleges átáramlás | 750 l/min |
| Üzemi nyomás | 2 ... 8 bar |
| Konstruktív felépítés | Lágyan kapcsoló tolattyús szelep |
| Védettség | IP65 |
| Névleges méret | 6 mm |
| Tömítési elv | lágý |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Kézi segédműködtetés | nincs |
| Vezérlési fajta | elővezérelt |
| Vezérlő levegő ellátás | belső |
| Áramlási irány | nem visszafordítható |
| Az integrált biztonság elvárt szintje (SIL) | SIL 2 high demand mode-ig A terméket SRP/CS-ben SIL 2 Low Demand-ig lehet alkalmazni |
| Átáramlás Kv nyomás alá helyezés | 0.65 m ³ /h |
| Átáramlás Kv lefűvás | 0.65 m ³ /h |
| Max. kapcsolási frekvencia | 1 Hz |
| Kapcsolási idő ki | 40 ms |
| Kapcsolási idő be | < 1,000 ms |
| Ciklusidő | 100% |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [-:-:-] szerint |
| KBK korrózióállósági osztály | 4 |
| Közeg hőmérséklet | -25 ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet | -25 ... 60 °C |
| Gyártmány súlya | 670 g |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | G1/4 |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | NAMUR furatkép |
| Pneumatikus csatlakozás 3 | G1/4 |
| Pneumatikus csatlakozás 4 | NAMUR furatkép |
| Anyag megjegyzés | LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz RoHS konform |
| Anyag információ, tömítések | NBR |
| Anyag információ, ház | Alumínium keményzománcozott |