


motor karima EAMF-A-64C-80G-S1

Cikkszám: 2843290

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	535 g
Interfész kód, motor In	80G
Csatlakozófelület, tengelykapcsoló	64C
Anyag megjegyzés	RoHS konform