


Csatlakozó tömb MRS-2

Cikkszám: 2844247

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	2
Szelephelyek max. száma	2
Üzemi nyomás	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Szeleprögztetés max. meghúzási nyomatéka	2.5 Nm
Max. meghúzási nyomaték falra szereléshez	4 Nm
Terméksúly	365 g
1. pneumatikus csatlakozás	G3/8
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csatlakozólap alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet