


csatlakozó tömb

MRS-4

Cikkszám: 2844348

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|-----------------------------------|
| Méret | 4 |
| Szelephelyek max.száma | 4 |
| Operating pressure MPa | -0.09 ... 1 MPa |
| Üzemi nyomás | -0.9 ... 10 bar |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Max. meghúzási nyomaték, szelep felfogás | 2.5 Nm |
| Max. meghúzási forgatónyomaték, falra szerelés | 4 Nm |
| Gyártmány súlya | 650 g |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | G3/8 |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material of connecting plate | Alumínium ötvözet |