

Kör keresztmetszetű henger DGS-40- -PPV-S2


Cikkszám: 2872

Kifutó termék

FESTO

[mindkét oldalon beállítható véghelyzet-csillapítással.](#)

[Kifutó típus. 2016-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.](#)



Minta ábrázolás

Adatlap

| Jellemző | Érték |
|-------------------------------------|---|
| Löklet | 1 ... 2,000 mm |
| Dugattyú átmérő | 40 mm |
| Csillapítás | PPV: pneumatikus csillapítás mindkét oldalon, beállítható |
| Pozíció felismerés | nélkül/nincs |
| Változatok | Átmenő dugattyúrúd |
| Üzemi nyomás | 0.6 ... 10 bar |
| Működési mód | kettősműködésű |
| Környezeti hőmérséklet | -20 ... 80 °C |
| Csillapítási hossz | 15 mm |
| Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás | 633 N |
| Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet | 633 N |
| Pneumatikus csatlakozás | G1/4 |