

csuklós henger


DFAW-50-100-CEB5-PPSA

Cikkszám: 2876456

Kifutó termék

FESTO

[Kifutó típus. 2019-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.](#)



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Löklet | 100 mm |
| Dugattyú átmérő | 50 mm |
| Villásfej szélesség | 18.5 mm |
| Lengő felfogás szélesség | 16.5 mm |
| Csillapítás | PPS: önbeálló pneumatikus véghelyzet csillapítás |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Konstrukciós felépítés | Dugattyú Dugattyúrúd villásfejjel Lengő felfogás a csapágyfedélen Hengercső |
| Sebességszabályozás | Beépített fojtószelep mindkét oldalon |
| Pozíció felismerés | közelítéskapcsolóhoz |
| Dugattyúrúd vég | Külső menet villás fejjel |
| Üzemi nyomás | 2 ... 10 bar |
| Működési mód | kettősműködésű |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály | 0 - nincs korróziós károsodás |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Csillapítási hossz | 24 mm |
| Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás | 990 N |
| Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet | 1,178 N |
| Mozgatott tömeg 0 mm löketnél | 653 g |
| Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként | 37 g |
| Alapsúly 0 mm löketnél | 3,432 g |
| Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként | 25 g |
| Alternatív csatlakozások | lásd a termék rajzát |
| Felfogási mód | lengő felfogással a csapágyfedélen tartozékokkal |
| Pneumatikus csatlakozás | G1/4 |
| Material rod clevis | Alumínium présöntvény eloxált |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material wiper seal | bronz |
| Material cover | Alumínium présöntvény |
| Material seals | NBR |
| Material piston rod | Nemesíthető acél keménykrómozott |
| Material cylinder barrel | Alumínium ötvözet eloxált |