


# Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-D32-60H-S1

Cikkszám: 2946761

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Átvihető forgatónyomaték	6.5 Nm
Terméksúly	540 g
Interfész kód, működtető szerkezet	D32A D32B
Interfész kód Motor In	60H
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis