


elosztó tömb

FR-4-1/4

Cikkszám: 2960

FESTO

sűrített levegő elosztásához.



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	11.5 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	0 ... 16 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 80 °C
Gyártmány súlya	68 g
Kimenetek száma	3
Tápvezetékek száma	1
Pneumatikus csatlakozás 1	Belső menet: G1/4
Pneumatikus csatlakozás 2	Belső menet: G1/4
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	Alumínium eloxált