

# Többpólusú készlet EADH-E17-MP1

Cikkszám: 2972137

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
KBK korrózióállósági osztály	3 - nagy korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Csapághőmérséklet	-10 °C...60 °C
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	10 °C...40 °C
Terméksúly	70 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	FPM
Tartó alapanyaga	Rozsdamentes acél