


csatlakozólap

NAUE-1/4-NPT-1-ISO

Cikkszám: 30427

FESTO

ISO 5599/I szerinti csatlakozó képpel és előszerelt, beépített elektromos csatlakozással ISO 5599/II szerint. Csatlakozók alul.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|-------------------------------|--|
| Üzemi nyomás | 0 ... 16 bar |
| Engedély | UL - Recognized (OL) |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Közeg hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Védettség | IP65 |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Felfogási mód | átmenő furattal |
| 12 vezérlő levegő csatlakozás | 1/8 NPTF |
| 14 vezérlő levegő csatlakozás | 1/8 NPTF |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | 1/4 NPTF |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | 1/4 NPTF |
| Pneumatikus csatlakozás 3 | 1/4 NPTF |
| Pneumatikus csatlakozás 4 | 1/4 NPTF |
| Pneumatikus csatlakozás 5 | 1/4 NPTF |