


# Közelítéskapcsoló SMEO-1-LED-24-B

Cikkszám: 30459

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Kialakítás	Blokkos kialakítás
Engedély	RCM jelzés
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság EMC-szabályozása szerint az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Méretek	Pozíció
Mérési elv	Mágneses Reed
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...70 °C
Ismétlési pontosság	0.2 mm
Kapcsolókimenet	érintkezővel társított bipoláris
Kapcsolóelem-funkció	Záró
Bekapcsolási idő	0.5 ms
Max. kapcsolási frekvencia	500 Hz
Max. kimeneti áram	1 A
Max. kapcsolási kapacitás AC	27 VA
Max. DC kapcsolási kapacitás	27 W
Rövidzárlat elleni védelem	nem
Túlterhelés elleni védelem	nincs
Üzemi feszültségi tartomány, AC	12 V...27 V
DC üzemi feszültségi tartomány	12 V...27 V
Póluscsere elleni védelem	nem
1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód	Kábel
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	nyitott vég
1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	3
Csatlakozó kimenet iránya	mentén
Kábelhossz	2.5 m
Kábelköpeny színe	szürke
Kábelköpeny alapanyaga	TPE-U(PUR)
Rögzítés módja	tartozékkal
Beépítési helyzet	tetszés szerint

Jellemző	Érték
Terméksúly	85 g
Ház színe	fekete
Ház alapanyaga	Epoxi-gyanta PET erősítésű Acél
Kapcsolásiállapot kijelző	Sárga LED
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelvezetés esetén	-5 °C...70 °C
Védettség	IP67
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L