



Fordító hajtómű DRQ-100-180-PPV-A

Cikkszám: 30597
Kifutó termék

FESTO

érintésmentes helyzetérzékeléshez, beállítható véghelyzet-csillapítással és holtjáték-kiegyenlítő fogaskerekes hajtóművel.

Kifutó típus. 2017-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	100
Csillapítási szög	52 deg
Fordítási szög	180 deg
Tűrész a véghelyzetekben	3 deg
Csillapítás	PPV: pneumatikus csillapítás mindkét oldalon, beállítható
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstrukciós felépítés	Fogasléc/tengely
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Üzemi nyomás	2.5 ... 10 bar
Max.elfordítási frekvencia 6 bar-nál	0.6 Hz
Működési mód	kettősműködésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Elméleti forgató nyomaték 6 bar-nál	150 Nm
Megengedett tehetetlenségi nyomaték	0.2 kgm ²
Gyártmány súlya	30,670 g
Felfogási mód	belső menettel
Pneumatikus csatlakozás	G1/2
Anyag információ, hajtótengely	Edzett acél
Anyag információ, tömítések	TPE-U(PU)