


csatlakozó kábel

KMC-1-24DC-2,5-LED

Cikkszám: 30931

FESTO

előszerelt, a C- és N1-mágnesekhez.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Kapcsolási állapot jelző | LED |
| Felfogási mód | mágnesszelepre, M3 központi csavarral |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Gyártmány súlya | 170 g |
| Elektromos csatlakozás | aljzat Plug pattern type A to EN 175301-803 |
| Névleges üzemi feszültség, DC | 24 V |
| Polaritás felcserélése elleni védelem | valamennyi elektromos csatlakozáshoz |
| Védővezető csatlakozás | rendelhető |
| Kábelhossz | 2.5 m |
| Kábel átmérő | 6 mm |
| Kábelszerkezet | 3x0,75 |
| Védettség | IP67 IEC 60529 szerint |
| Környezeti hőmérséklet | -20 ... 80 °C |
| CE jel (lásd konformitási nyilatkozat) | in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 - csekély korróziós károsodás |
| Material cable sheath | PVC |
| Material housing | PC |
| Material electrical contact | bronz |